

408 ElectroMed 空氣淨化器 (中國版)

化學氣體 Germs **禾山**

Pollen 揮發性有機化合物 可吸入的懸浮粒子 # Sp 性 月 機 化 合物 り 吸 人 的 懸 浮 粒 子 PM 10 Microorganisms 微生物 Virus Eino David

花粉 Harmful Toxic Gases

PM2.5 Formaldehyde

HCHO

微細顆粒



將細菌阻隔 在過濾網就足夠?

近年流感肆虐,究竟如何選擇適合的空氣淨化器來保障我們的健康呢? 我們一直呼吸的空氣中蘊藏著很多看不見的污染物如可吸入懸浮粒子、細菌、病毒、 花粉、致敏源、二手煙、揮發性有機化合物及異味等等。無奈的是市面上充斥大量不 同過濾方式、功能及品牌的空氣淨化器,選擇太多,又擔心買錯。





即時殺死細菌病毒 全面過濾各種污染物

顛覆傳統·MEDAIR 408 空氣淨化器採用高壓靜電過濾技術·有效過濾空氣中極微細 0.01 微米的微粒 (如二手煙煙霧微粒)、灰塵及花粉等,有助減少多種引致鼻敏感、皮膚敏感及 濕疹等的致敏源頭。面對每年的流感高峰期及不斷變種的細菌病毒,MEDAIR 408 可以即 時碳化空氣中細菌病毒、徹底殺死、減少細菌病毒的傳播、防止交叉感染。MEDAIR 408 亦配備了光觸媒過濾網、UV-C LED及等離子,有效處理化學物質及氣味問題。



永久使用*

定期清洗, 毋須更換過濾網



更極致**

可去除極微細 0.01 µm 懸浮粒子如香煙煙霧 和即時殺死病菌



等離子

等離子淨化和清潔 空氣





쾵活轉換

按環境改變,轉換專用 過濾倉



PM2.5 監測器

PM2.5 實時監測 感應器



智能定時開關

可按需要設定多個 淨化時段



高壓靜電過濾倉 Electro Chamber (EP) 及可清洗抗菌初過濾網均是可清洗的及永久使用

** ElectroMed 是專為過濾 0.01微米及有效即時級死細菌。獨立測試報告證明機器運作時不會釋出臭氧。 ^ 潔淨空氣輸出比率 (CADR) 表示空氣淨化器過濾出多少潔淨的空氣。CADR數值越高,則表示淨化器的淨化效能越高。

408 ElectroMed (中國版) 型號

有效使用面積	200 - 400 ft ²
CADR (m³/hr)	204
風量 [m³/hr (cfm)]	
- 1 速	45 (27)
- 2 速	78 (46)
- 3 速	117 (69)
- 4 速	176 (104)
- 5 速	282 (168)
噪音 (分貝)	≤60dB
電源	AC220V;50Hz
耗電量	10 - 34W
重量	9kg
尺寸	405×195×590mm
過濾層	
初過濾網	1
高壓靜電過濾倉	1
納米光觸煤過濾網	2
LED UV	✓ =
等離子	√
輕觸式顯示屏 (簡體中文)	√
遙控器	√

以上產品規格如有任何更改·恕不另行通知。詳情請參閱: www.medair.asia

MEDAIR 408 Service 200-400 ft²

---- MEDAIR® 🛈 ---

Job Reference: 香港機電工程署、沙田威爾斯親王醫院 香港港安醫院院外眼科手術室、香港警務總署 食物及衛生局、澳門威尼斯人、香港海洋公園 香港警察學院、康樂及文化事務處、 洲際酒店、上投摩根、漁農自然護理署 入境處、恒毅環衛服務公司、特區腫瘤中心、 基督教青年會、協康會、新城廣播、鄰舍輔導會、 沙田污水處理廠、香港科技大學和香港城市大學等 感謝客戶支持,惟數目眾多,恕未能盡錄。



* MEDAIR 408 (中國版) 不支援 MEDAIR app 應用程式

Sole Distributor:



Tel: (852) 34210167 Fax: (852) 30054302 E-mail: info@hkapc.org









